

Пистолет обдувочный экономичный LSP-1/4-C

№ изделия: 184318

FESTO

Из пластика.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция быстрого выхлопа	Воздушную струю можно дозировать
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	120 l/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Уровень звукового давления	90 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	125 g
Пневматическое присоединение	Внутренняя резьба G1/4
Материал корпуса	PA6 усиленный