

Распределитель с электроуправлением MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

№ изделия: 184512

FESTO

с центральным разъемом





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/3 Н.З.
Тип управления	электрический
Ширина	65 mm
Стандартный номинальный расход	4.100 l/min
Operating pressure MPa	0,3 ... 1 MPa
Рабочее давление	3 ... 10 bar
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	14,5 mm
Монтажный шаг	71 mm
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Толкающий
Код ISO	356
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Направление потока	нереверсивный
Время выключения	130 ms
Время включения	38 ms
Характеристики катушки	24 V DC: 2.5 W
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Электрическое подключение	M12x1 Центральный разъем
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	Соединительная плита, размер 3 согласно ISO 5599-1
Пневматическое подключение, канал 2	Соединительная плита, размер 3 согласно ISO 5599-1
Пневматическое подключение, канал 3	Соединительная плита, размер 3 согласно ISO 5599-1
Пневматическое присоединение, канал 4	Соединительная плита, размер 3 согласно ISO 5599-1
Пневматическое присоединение, канал 5	Соединительная плита, размер 3 согласно ISO 5599-1
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление