

Штекерная розетка NTSD-GD-9

№ изделия: 18493

FESTO

для пневмоостровов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	25 g
Электрическое подключение	4-пин Розетка разъема, прямая Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Допустимая нагрузка по току	16 A
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	1,5 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PBT
Материал электрического контакта	Медный сплав Латунь