


# Штекерная розетка для датчика SIE-GD

№ изделия: 18494

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип крепления	С гайкой
Вес продукта	13 g
Электрическое подключение	4-пин Прямая розетка / клеммы с винтом M12x1
Код розетки	A
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 6 mm
Поперечное сечение терминала	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	PA
Материал уплотнений	CR FPM
Материал электрического контакта	Латунь Покрытие белой бронзой