


# Штекерная розетка FBSD-GD-9

№ изделия: 18495

FESTO

для Feldbus-присоединения к распределителям и пневмоостровам.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	29 g
Электрическое подключение	4-пин Прямая розетка / клеммы с винтом Расположение контактов тип А по EN 175301-803 M12x1
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 250$ V
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 250$ V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Допустимый диаметр кабеля	8 ... 9,5 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA с армированием
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	Цинковая штамповка Никелирование
Материал электрического контакта	Бронза Покрытие белой бронзой