

Тройниковое соединение FB-TA-1

№ изделия: 18499

FESTO

для Feldbus-присоединения к распределителям и пневмоостровам.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 10\text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 30\text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	4 А
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 90 °C
Вес продукта	23 g
Электрическое подключение	Штекер / розетка M12x1 / M12x1 5-пин / 5-пин
Структура кабеля	2x0,25
Диаметр кабеля	5 mm
Тип крепления	С гайкой
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, разъем	Латунь Никелирование и покрытие оловом