

Штекерная розетка FBSD-WD-7

№ изделия: 18524

FESTO

для Feldbus-присоединения к распределителям и пневмоостровам.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	25 g
Электрическое подключение	Исполнение A M12x1 4-пин Угловая розетка / клеммы с винтом
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg7
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 6 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Информация о материале, корпус	PA с армированием
Цвет корпуса	Черный
Информация о материале, контргайка	Цинковая штамповка Никелирование
Информация о материале, разъем	Бронза Покрытие белой бронзой