



# Круглый цилиндр CRDSNU-3/4"- -P-A

№ изделия: 185382

FESTO

коррозионностойкий, по DIN ISO 6432, с возможностью бесконтактного опроса положений, в комбинированном исполнении. С эластичными демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США  
Снимается с производства, доступен до 2012 года.



Exemplary representation

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,4 ... 13 "
Диаметр поршня	3/4"
Основан на стандарте	ISO 6432
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Конец штока	Наружная резьба
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	158 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	188 N
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27
Информация о материале, крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, уплотнения шланга	TRF-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая