

Круглый цилиндр CRDSW-2"- -P-A


№ изделия: 185386

FESTO

коррозионно- и кислотостойкий, для бесконтактного опроса, в комбинированном исполнении. С эластичными демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2012 года.



Exemplary representation

Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,4 ... 20 "
Диаметр поршня	2"
Основан на стандарте	ISO 6431
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	990 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	1.178 N
Пневматическое присоединение	NPT1/4-18
Информация о материале, крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая