

Блок подготовки воздуха FRC-1/4-D-MINI-KA

№ изделия: 185793

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

состоящий из фильтр-регулятора давления, разветвителя и маслораспылителя. С ручным конденсатоотводчиком и металлическим защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Размер | Mini |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Модуль ответвления Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. объем конденсата | 22 см³ |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Манометр | с манометром |
| Рабочее давление | 1 ... 16 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 12 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,2 bar |
| Стандартный номинальный расход | 980 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] Инертные газы |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 1.000 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж с принадлежностями Опция |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Материал стакана | PC |