

Неполноповоротный привод DSM-8-180-P-A-FF-FW

№ изделия: 185939

FESTO

с фланцевым валом, фиксированными упорами и возможностью
опроса положения





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 8 |
| Угол демпфирования | 0 deg |
| Диапазон настройки угла поворота | 0 ... 180 deg |
| Угол поворота | 0 ... 180 deg |
| Положение при сборке | Любое |
| Точная настройка | -5 deg |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Тип конструкции | Поворотная лопасть |
| Определение позиции | Для герконов |
| Рабочее давление | 3,5 ... 8 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0,35 Nm |
| Допустимый момент инерции | 0,0013 kgm ² |
| Вес продукта | 162 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Пневматическое присоединение | M3 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вала привода | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал уплотнений | TPE-U(PU) |
| Материал корпуса | Алюминий Анодированный |