

Коллектор разводной многосекционный QST3-G1/4-8-6

№ изделия: 186218

FESTO

Ориентируемое 360°, 4 отвода.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	4,6 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Размер контейнера	1
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 6 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Номинальный момент затяжки	9 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	35 g
Кол-во выходов	4
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 6 мм Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая