

Плита для блочного монтажа VIGM-03-4,0

№ изделия: 18652

Продукт будет снят с производства

[Для пневмоострова](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	36 mm
Макс. количество распределителей	2
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Вес продукта	300 g
Способ крепления на плите	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевое литье под давление