


# Двойной кабель KM12-DUO-M8-GDGD

№ изделия: 18685

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 60\text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 75\text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	2,8 A
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Электрическое подключение	Прямой разъем / прямая розетка M12x1 / M12x1 3-пин / 3-пин
Структура кабеля	3x0,25
Длина кабеля	0,6 m
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR