

Соединительный кабель KM12-M12-GSGD-5

№ изделия: 18686

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 75 V
Допустимая нагрузка по току	2,8 A
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Электрическое подключение	Прямой разъем / прямая розетка M12x1 / M12x1 4-пин / 4-пин
Структура кабеля	4x0,25
Длина кабеля	5 m
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR