

Двойной кабель KM12-DUO-M8-WDWD

№ изделия: 18687

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 60 \text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 75 \text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	2,8 A
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Электрическое подключение	Прямой разъем / угловая розетка M12x1 / M8x1 3-пин / 3-пин
Структура кабеля	3x0,25
Длина кабеля	0,6 m
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR