

Штекер SEA-GS-M8

№ изделия: 18696

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	9 g
Электрическое подключение	3-пин M8x1 Прямой разъем / соединение под пайку
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 60 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Импульсная мощность	1,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg7
Допустимый диаметр кабеля	3,5 ... 5 mm
Поперечное сечение терминала	0,25 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	Никелированная латунь
Материал электрического контакта	Латунь Позолочен