

Переходник SIE-GA

№ изделия: 18780

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Диапазон рабочего напряжения AC	250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	250 V
Импульсная мощность	2,5 kV
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Степень загрязнения	3
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Макс. момент затяжки для фиксации	0,6 Nm
Вес продукта	23,5 g
Электрическое подключение	4-пин Исполнение A M12x1 Прямой разъем
Тип крепления	С гайкой
Информация о материале, контргайка	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, разъем	Латунь Никелирование и позолота