

Координатный контроллер SPC200/P07

№ изделия: 187815

FESTO

до 4-х пневматических координат, с Interbus-соединением.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Запуск устройства	Базовый блок для 4 вставных модулей Питание Последовательный интерфейс Subcontroller Интерфейс Interbus
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Длительное сопротивление ударам по DIN/IEC 68, части 2 - 82	Испытан в соответствии с уровнем опасности 2
Относительная влажность воздуха	0 - 95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP20 по IEC 60529
Стойкость к вибрации по DIN/IEC 68, части 2 - 6	Испытан в соответствии с уровнем опасности 1
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C