

Штекерная розетка MSSD-EB-M12-MONO

№ изделия: 188024

FESTO

для распределителей МЕВН, МЕОВН, MN2Н, IMN2Н.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Вес продукта	13,18 g
Электрическое присоединение 1	Разъем, по EN 175301-803, тип C
Электрическое присоединение 2	Прямой разъем, M12x1, 2-контактный, A-код
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 24 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Диапазон рабочего напряжения AC	12 ... 24 V
Допустимая нагрузка по току	0,12 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	прозрачный
Материал винтового фиксатора	Steel, nickel-plated
Материал уплотнений	HNBR NBR
Материал электрического контакта	Посеребренный медный сплав Латунь, позолоченная