


# Локальное управление DLP-VSE-3-5/3-G-ASI

№ изделия: 188473

FESTO

Для цилиндров серии DLP.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	Опция со сквозным отверстием с принадлежностями
Использование на открытом воздухе	C1 - место использование с защитой от погоды
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Номинальное рабочее давление	6 bar
Диапазон рабочего давления, DC AS-interface	26,5 ... 31,6 V
Диапазон рабочего давления, DC AS-interface, вспомогательное питание	20,4 ... 28,8 V
Макс. потребление тока	180 mA
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Относительная влажность воздуха	5 - 100 % Сжатый
Класс защиты	IP65 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	1.700 g
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Анодированный
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)