

Торцевая плита IEPL-04-D-2-NPT

№ изделия: 18883

FESTO

Для пневмоострова

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------------|---|
| Ширина | 70 mm |
| Рабочее давление | -0,9 ... 16 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Авторизация | UL - Recognized (OL) |
| Способ крепления на плите | Резьбовой |
| Подвод пилотного воздуха 12/14 | NPT1/8-27 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | NPT3/4-14 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | NPT3/4-14 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | NPT3/4-14 |