

Вакуумные захваты ESG-8

№ изделия: 189170

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
диаметр присоски	8 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Специальные характеристики	Антистатик
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху Подключение вакуума сбоку с компенсатором высоты с длинным компенсатором высоты
Относительно держателя присоски	Размер 2
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-30 ... 200 °C
Подключение вакуума	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	BR FPM NBR PUR VMQ (силикон)