

Держатель вакуумного захвата ESH-NA-3-QS

№ изделия: 189197

FESTO

без компенсатора высоты, присоединение вакуума сверху,
крепление держателя двумя шестигранными гайками.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	0,52 см ³
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху
Относительно держателя присоски	Размер 3
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	20 g
Тип крепления	с контргайкой
крепление присоски	M4
Подключение вакуума	QS-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал скобы	Алюминий Никелированная латунь POM Закаленная сталь Легированная сталь