

Держатель вакуумного захвата ESH-NA-6-G

№ изделия: 189202

FESTO

без компенсатора высоты, присоединение вакуума сверху,
крепление держателя двумя шестигранными гайками.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	7,234 см ³
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху
Относительно держателя присоски	Размер 6
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	200 g
Тип крепления	с контргайкой
крепление присоски	M20x2
Подключение вакуума	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал скобы	Алюминий Никелированная латунь ПОМ Закаленная сталь Легированная сталь