

Держатель вакуумного захвата ESH-HB-4-QS

№ изделия: 189209

FESTO

без компенсатора высоты, присоединение вакуума сбоку,
крепление держателя двумя шестигранными гайками.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	0,646 см ³
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сбоку
Относительно держателя присоски	Размер 4
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	27 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
крепление присоски	M6
Подключение вакуума	QS-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR Сталь
Материал скобы	Алюминий Никелированная латунь ПОМ Закаленная сталь Легированная сталь