

Пневмоостров VIFB-04-D-1-B

№ изделия: 18923

FESTO

с Feldbus-присоединением, размер 1.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Примерное
представление

Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | 5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З. |
| Стандартный номинальный расход | 1.200 ... 2.600 l/min |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Электрическое подключение | Feldbus Встроенный контроллер |
| Макс. количество распределителей | 16 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Класс защиты | IP65 |
| Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
| Тип управления | электрический |
| Тип пневмоострова | 04 |
| Структура проекта | Каретка поршня |
| Питание пилотного каскада | внешний Внутренний |
| Структура пневмоострова | модульный и расширяемый |
| Пилотное давление | 2 ... 10 bar |
| Пригодность для работы с вакуумом | Да |
| Номинальное рабочее напряжение AC | 110 V |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |