


# Держатель вакуумного захвата ESH-HE-3-G1/8

№ изделия: 189255

FESTO

без компенсатора высоты, с прямым креплением на резьбе.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3 mm
Объем	0,106 см <sup>3</sup>
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху
Относительно держателя присоски	Размер 3
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	11 g
Тип крепления	с наружной резьбой Через канал вакуума
крепление присоски	M4
Подключение вакуума	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	Алюминиевый сплав NBR POM Сталь
Материал скобы	Закаленная сталь