

Держатель вакуумного захвата ESH-HE-5-G1/4

№ изделия: 189257

FESTO

без компенсатора высоты, с прямым креплением на резьбе.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7 mm
Объем	1,227 см ³
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху
Относительно держателя присоски	Размер 5
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	24 g
Тип крепления	с наружной резьбой Через канал вакуума
крепление присоски	M10
Подключение вакуума	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	Алюминиевый сплав NBR POM Сталь
Материал скобы	Закаленная сталь