

# Комплектный вакуумный захват ESS-60-SU

№ изделия: 189315

FESTO

легко заменяется.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Мин. радиус заготовки	350 mm
Условный проход	6 mm
диаметр присоски	60 mm
объем присоски	3,953 cm <sup>3</sup>
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Относительно держателя присоски	Размер 5
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	166,1 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	151 N
Вес продукта	49 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	M10
Цвет	голубой
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Отливка из алюминиевого сплава, никелированная Сталь, с никелировкой Гальванизированная и хромированная сталь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	PUR