

Комплектный вакуумный захват ESS-150-SF

№ изделия: 189329

FESTO

легко заменяется.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Мин. радиус заготовки	480 mm
Условный проход	10 mm
диаметр присоски	150 mm
объем присоски	173,826 cm ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Относительно держателя присоски	Размер 6
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-10 ... 200 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	900 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	480 N
Вес продукта	719 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	M20x2
Цвет	Серый
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	NBR Сталь, с никелировкой Гальванизированная и хромированная сталь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	FPM