


# Комплектный вакуумный захват ESS-15-EU

№ изделия: 189335

FESTO

легко заменяется.



## Таблица данных

| Характеристика                                    | Значение  |
|---|---|
| Мин. радиус заготовки                             | 20 mm   |
| Условный проход                                   | 2 mm  |
| диаметр присоски                                  | 15 mm   |
| объем присоски                                    | 0,35 см <sup>3</sup>  |
| Положение штуцера                                 | сверху  |
| Положение при сборке                              | Любое   |
| Относительно держателя присоски                   | Размер 3  |
| Форма вакуумного захвата                          | Круглый, сверхглубокий  |
| Operating pressure MPa                            | -95 ... 0 kPa   |
| Рабочее давление                                  | -0,95 ... 0 bar   |
| Operating pressure                                | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominal operating pressure                        | -70 kPa   |
| Номинальное рабочее давление                      | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                  | -10,15 psi  |
| Рабочая среда                                     | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Классификация сопротивления коррозии CRC          | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364 zone III  |
| Безопасны для пищевых продуктов                   | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| Температура окружающей среды                      | -20 ... 60 °C   |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении | 9,8 N   |
| Боковое усилие при номинальном рабочем давлении   | 15 N  |
| Вес продукта                                      | 1,9 g   |
| Тип крепления                                     | Через канал вакуума   |
| Подключение вакуума                               | M4  |
| Цвет  | голубой   |
| Твердость по Шору                                 | 60 +/- 5  |
| Материал резьбовой заглушки                       | Никелированная латунь   |
| Замечания по материалу                            | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата                       | PUR   |