

# Комплектный вакуумный захват ESS-10-CS

№ изделия: 189399

FESTO

легко заменяется.



## Таблица данных

| Характеристика                                    | Значение  |
|---|---|
| Компенсатор высоты присоски                       | 3,3 mm  |
| Мин. радиус заготовки                             | 25 mm   |
| Условный проход                                   | 2 mm  |
| диаметр присоски                                  | 10 mm   |
| объем присоски                                    | 0,29 cm <sup>3</sup>  |
| Положение штуцера                                 | сверху  |
| Положение при сборке                              | Любое   |
| Относительно держателя присоски                   | Размер 3  |
| Форма вакуумного захвата                          | Круглый, сильфон на 3,5 гофра   |
| Operating pressure MPa                            | -95 ... 0 kPa   |
| Рабочее давление                                  | -0,95 ... 0 bar   |
| Operating pressure                                | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominal operating pressure                        | -70 kPa   |
| Номинальное рабочее давление                      | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                  | -10,15 psi  |
| Рабочая среда                                     | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]                      |
| Классификация сопротивления коррозии CRC          | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364 zone III  |
| Безопасны для пищевых продуктов                   | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| Температура окружающей среды                      | -30 ... 180 °C  |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении | 3,9 N   |
| Боковое усилие при номинальном рабочем давлении   | 1 N   |
| Вес продукта                                      | 1,6 g   |
| Тип крепления                                     | Через канал вакуума   |
| Подключение вакуума                               | M4  |
| Цвет  | прозрачный  |
| Твердость по Шору                                 | 50 +/- 5  |
| Материал резьбовой заглушки                       | Никелированная латунь   |
| Замечания по материалу                            | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата                       | VMQ (силикон)   |