


Пневмоостров VIFB-03-B

№ изделия: 18980

FESTO

Пневмоостров VIMP-/VIFB-03, с подключением fieldbus.
Снимается с производства, доступен до 2012 года.



Exemplary representation

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 бистабильный 5/2 моностабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	300 ... 1.300 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	Fieldbus
Макс. количество распределителей	26
Макс. кол-во зон давления	3
Электрическая система вх./вых.	Да
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Ширина	18 mm 26 mm
Класс защиты	IP65
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип управления	электрический
Тип пневмоострова	03
Структура проекта	Каретка поршня
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневмоострова	модульный и расширяемый
Рабочее давление для пневмоострова с внутренним подводом сжатого воздуха к пилотам	4 ... 8 bar
Пилотное давление	4 ... 6 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-5 ... 50 °C