

Неполноповоротный привод DRE-8-F05-Q06-FS-O-PS

№ изделия: 190037

FESTO

одностороннего действия, непосредственное фланцевое
присоединение воздуха к распределителям по VDI/VDE 3845-Namur.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер привода	8
Расположение отверстий на фланце	F05
Угол качения	90 deg
Фитинги соответствуют стандарту	ISO 5211
Демпфирование	без демпфирования
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	без
Подключение распределителя по стандарту	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Идентификация по ATEX	II 2 GD с X
Окружающая температура по ATEX	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-Ex по взрывозащите (ATEX)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Расход воздуха при 6 бар за цикл 0°-90°-0°	2,4 l
Вес продукта	2.200 g
Присоединение вала	V14
Пневматическое присоединение	Монтажная плата G1/4
Замечания по материалу	Содержит PWIS частички.