

Угловое соединение с цанговым зажимом QSL-5/8T-U

№ изделия: 190603

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	10,8 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	31 g
Пневматическое подключение, канал 1	Для шланга с наружным диаметром 5/8"
Пневматическое подключение, канал 2	Для шланга с наружным диаметром 5/8"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая