

# Обратный клапан NAM-1/16-QS-1/8-U

№ изделия: 190939


FESTO

Расход от наружной резьбы к фитингу QS.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение  |
|-------------------------------------|---|
| Функция распределителя              | Функция прохода только в одном направлении  |
| Пневматическое подключение, канал 1 | NPT1/16-27  |
| Пневматическое подключение, канал 2 | QS-1/8  |
| Тип крепления                       | Резьбовой   |
| Рабочее давление                    | -1 ... 10 bar   |
| Температура окружающей среды        | 0 ... 60 °C   |
| Информация о материале, корпус      | Латунь  |
| Рабочая среда                       | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла<br>Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом |
| Вес продукта                        | 13 g  |