

Обратный клапан HBM-1/16-QS-3/16-U

№ изделия: 190948

FESTO

Расход от фитинга QS к наружной резьбе.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция прохода только в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	QS-3/16
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/16-27
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Вес продукта	15 g