

Вакуумный захват ESV-50-SNA

№ изделия: 190998

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Мин. радиус заготовки	330 mm
диаметр присоски	50 mm
объем присоски	2,387 cm ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Специальные характеристики	Антистатик
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Сопротивление поверхности	$\leq 0,000 \text{ MOhm}$
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	105 N
Вес продукта	11,2 g
Цвет	черное/белое пятно
Твердость по Шору	50 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	BR