


# Вакуумный захват ESV-80-BS

№ изделия: 191068

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты присоски	10 mm
Мин. радиус заготовки	430 mm
диаметр присоски	80 mm
объем присоски	63,9 см <sup>3</sup>
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1,5 гофра
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-30 ... 180 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	213,6 N
Вес продукта	39 g
Цвет	прозрачный
Твердость по Шору	50 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	VMQ (силикон)