

Интерфейс SAMC-F-EP

№ изделия: 1911917

FESTO

Вставная карта для fieldbus интерфейса.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP20 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	75 g
Тип крепления	Подключаемый модуль для CMMP-AS...-M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение при сборке	Любое
Протокол	EtherNet/IP
Коммуникационный профиль	FHPP
Скорость передачи данных (бод)	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Топологии	Star Кольцо Линия
Резервирование среды передачи	DLR
IP распределение адресов	FCT DHCP BOOTP DIP-переключатели
Интерфейс Fieldbus	2x розетка RJ45
Минимальное время цикла	1 ms
Светодиодные индикаторы	Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring Статус модуля Network status
Поддержка конфигурации	EDS
Параметры конфигурации	FCT
Дополнительные функции	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch