

Направляющая FEN-40- -

№ изделия: 19172

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 40 |
| Ход | 10 ... 500 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | Направляющая скольжения |
| Структура проекта | Направляющая |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Усилие перемещения | 30 N |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 31 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 2.480 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Информация о материале направляющей | Легированная сталь |
| Информация о материале корпуса | Алюминиевый сплав Анодированный |