

Ресивер сжатого воздуха VZS-5-B

№ изделия: 192160

FESTO

По директиве EU 87/404/ЕЕС и EN 286-1:1998.
Снимается с производства, доступен до 2011 года.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	5 l
Положение при сборке	нижний отвод конденсата
Соответствует стандарту	EN 286-1
Рабочее давление	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Азот Сжатый воздух
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по сосудам под давлением
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура среды	-10 ... 100 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 100 °C
Авторизация	TÜV
Макс. момент затяжки, присоединительная резьба	130 Nm
Макс. момент затяжки, отвод конденсата	27 Nm
Вес продукта	3.500 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Присоединение отвода конденсата	G3/8
Пневматическое присоединение	G1
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, ресивер	Сталь Окрашен