

Блок подготовки воздуха FRC-1/2-D-7-DI-MAXI

№ изделия: 192408

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, макс. выходное давление 7 бар, 40 мкм, с металлическим защитным кожухом. С ручным отводом конденсата. С манометром. Регулятор давления с прямым управлением.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. объем конденсата	43 см ³
Степень фильтрации	40 µm
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Манометр	с манометром
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	4.500 l/min
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.600 g
Тип крепления	Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC