

Штекерная розетка MSSD-EB-S-M14

№ изделия: 192745

FESTO

с зажимными контактами




Таблица данных

Характеристика	Значение
Частота соединения	10
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	17 g
Электрическое подключение	4-пин Розетка разъема Расположение контактов тип C по EN 175301-803
Диаметр кабеля	4 ... 6 mm
Номинальное сечение провода	0,25 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный