

Регулятор давления LRMA-1/16-NPT-QS-3/16-U

№ изделия: 192751

FESTO

с манометром.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция контроллера	Постоянная выходного давления
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/16-27
Тип крепления	со сквозным отверстием
Входное давление 1	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	PBT с армированием
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	51 g
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь