


# Упорный элемент YSRWJ-8-14-A

№ изделия: 192966  
Продукт будет снят с производства

для линейного модуля HMPL.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8
Ход	14 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый Плавная характеристика
Положение при сборке	Любое
Настройка точности	0,03 mm
Определение позиции	Для герконов
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	$\leq 0,2$ s
Время сброса длинное	$< 1$ s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	14 mm
Макс. усилие остановки	500 N
Макс. потребление энергии на ход	3 J
Макс. потребление энергии в час	21.000 J
Макс. остаточная энергия	0,02 J
Усилие сброса	3,5 N
Вес продукта	110 g
Тип крепления	с контргайкой
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Латунь Никелирование
Материал штока	Легированная сталь