

# Стандартный цилиндр DNA-2 1/2"- -

№ изделия: 193385

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США  
Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



## Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Ход	0,5 ... 80 "
Диаметр поршня	2 1/2"
Основан на стандарте	ANSI/NFPA
Рабочее давление	0,6 ... 12 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	≥ -20 °C
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав
Информация о материале, шток	Легированная сталь