

Штекерная розетка с кабелем KME-1-24-10-LED

№ изделия: 193455

FESTO

в сборе, для ME-распределителей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Отображение статуса сигнала	Жёлтый светодиод
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	570 g
Электрическое присоединение 1	Угловой разъем, квадратный, 3-контактный, тип С
Электрическое присоединение 2	Открытый конец, 2-проводный
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Подключение заземления	Нет в наличии
Длина кабеля	10 m
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Минимальный радиус изгиба кабеля	52 mm
Диаметр кабеля	5,2 mm
Допустимое отклонение диаметра кабеля	± 0,1 mm
Структура кабеля	2x0,75
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Материал уплотнений	NBR
Материал электрического контакта	Посеребренный медный сплав