

Баллонный цилиндр EB-325-215

№ изделия: 193790

FESTO

не требует обслуживания, без эффекта прерывистого движения
(Stick-Slip-Effekt)





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	325
Требуемый диаметр установки	340 mm
Ход	215 mm
Макс. высота в выдвинутом положении	305 mm
Макс. угол опрокидывания	20 deg
Макс. отклонение	20 mm
Мин. высота установки	75 mm
Режим работы	одностороннего действия
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Усилие сброса	300 N
Вес продукта	4.800 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал гофр	NR/BR
Материал корпуса	Сталь Гальванизирован